




Abmessungen BasicBox

BasicBox Modell	B	H1	H2	H3	K	T	X	Y	Z
	Breite	Höhe bei geschlossenem Deckel	Höhe bei geöffnetem Deckel	Höhe bei geschlossenem Deckel	Abstand von Deckel zu Fachboden	Tiefe	Lichte Tiefe von Beladeöffnung oben	Lichte Breite von Beladeöffnung oben	Durchladehöhe
BB-160 ohne SF	1.598 mm	645 mm	1.250 mm	587 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.485 mm	–
BB-160 mit SF	1.598 mm	733 mm	1.338 mm	675 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.485 mm	99 mm
BB-170 ohne SF	1.698 mm	645 mm	1.250 mm	587 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.585 mm	–
BB-170 mit SF	1.698 mm	733 mm	1.338 mm	675 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.585 mm	99 mm
BB-190 ohne SF	1.898 mm	645 mm	1.250 mm	587 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.785 mm	–
BB-190 mit SF	1.898 mm	733 mm	1.338 mm	675 mm	565 mm	664 mm	552 mm	1.785 mm	99 mm
BB-190 XL ohne SF	1.898 mm	645 mm	1.384 mm	575 mm	550 mm	804 mm	692 mm	1.785 mm	–
BB-190 XL mit SF	1.898 mm	733 mm	1.472 mm	663 mm	550 mm	804 mm	692 mm	1.785 mm	99 mm

SF = Standfüße; Abbildung zeigt BasicBox BB-190 mit optionalen Standfüßen