

# HSM SHREDSTAR X15

4x37mm




|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                         | 1030121                    |
| EAN Code                              | 4026631057752              |
| Schnittgut                            |                            |
| Schnittart                            | Partikelschnitt            |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399)          | <b>P-4 O-1 T-2 E-2 F-1</b> |
| Schnittbreite                         | 4 mm                       |
| Partikellänge                         | 37 mm                      |
| Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> ) | 15 Blatt                   |
| Eingabebreite                         | 230 mm                     |
| Behälter-/Auffangvolumen              | 26 l                       |
| Schnittgeschwindigkeit                | 37 mm/s                    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Geräuschpegel (Leerlauf)     | 57 dB        |
| eclass 5.1                   | 24320704     |
| UN/SPSC                      | 44101603     |
| Leistungsaufnahme des Motors | 320 W        |
| Spannung                     | 230 V        |
| Frequenz                     | 50 Hz        |
| Tiefe                        | 300 mm       |
| Breite                       | 390 mm       |
| Höhe                         | 595 mm       |
| Gewicht                      | 13 kg        |
| Farbe                        | weiss silber |

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Serie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuscentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.
- Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.



| <i>Informationen in Originalgröße</i>                   | <i>Optische Datenträger</i>                              | <i>Magnetische Datenträger</i>                           | <i>Elektronische Datenträger</i>                                      | <i>Informationen in verkleinerter Form</i>              | <i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P-1</b><br>Streifenbreite<br>max. 12 mm              | <b>O-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-1</b><br>mechanisch<br>funktions-<br>untüchtig      | <b>E-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig | <b>F-1</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>H-1</b><br>mechanisch /<br>elektronisch<br>funktions-<br>untüchtig                          |
| <b>P-2</b><br>Streifenbreite<br>max. 6 mm               | <b>O-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 800 mm <sup>2</sup>  | <b>T-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> | <b>E-2</b><br>zerteilt                                                | <b>F-2</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>H-2</b><br>beschädigt                                                                       |
| <b>P-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>               | <b>F-3</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br>verformt                                                                         |
| <b>P-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>T-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>E-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>                | <b>F-4</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 2000 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>T-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>E-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>                | <b>F-5</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>   | <b>H-5</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 320 mm <sup>2</sup>  |
| <b>P-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>O-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    | <b>T-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   | <b>E-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 1 mm <sup>2</sup>                 | <b>F-6</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 10 mm <sup>2</sup>   |
| <b>P-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>O-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup>  | <b>T-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,5 mm <sup>2</sup>               | <b>F-7</b><br>Partikelgröße<br>max. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br>mehrfach zerteilt<br>und verformt,<br>Partikelgröße<br>max. 5 mm <sup>2</sup>    |