

IDEAL 2245

max.

13

Blatt

← 22 cm →

**Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter
mit EASY-Touch für intuitive Bedienung**

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 11-13 | 9-11

Stufe P-4 3 x 25 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 6-7 | 5-6

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt


Blattzahl*: 4-5 | 3-4



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	20 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	150-Watt-Wechselstrommotor



Maße 428 x 345 x 213 mm (H x B x T)

Gewicht 6,5 kg (S) / 7,5 kg (C)

ID-No. 11224501

GS certificate-No. DP 10031

Produktbeschreibung


Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ für seine Energieeffizienz. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffsschutz. Volle DIN A4-Arbeitsbreite (220 mm). Laufruhiger 150-Watt-Wechselstrommotor. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Formschöner Schnittgutbehälter mit 20 l Volumen. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Erhältlich mit Streifen- oder Partikelschnitt. Abschaltautomatik über Magnetschalter beim Abheben des Gerätekopfes vom Schnittgutbehälter (Modell 2245 CC).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 2245

Ausstattungsmerkmale




VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



SICHERHEITSKLAPPE

Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist z.B. Eingriffschutz, Fingerschutz oder Krawattenschutz.



EASY-TOUCH-MEHRFUNKTIONSSCHALTER

Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen.



INTEGRIERTE GRIFFMULDE

Zum Entleeren des Schnittgutbehälters kann der Gerätekopf durch den in das Design integrierten Griff bequem und sicher abgehoben werden.



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 10031**
vom 31.01.2014

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Name und Anschrift des
Herstellers: siehe oben

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11221002, 11223002, 11227001, 11224501

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12 Einrichtungen der Informationstechnik –
Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze
EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen
das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen Gliedmaßen

Bemerkungen: Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten
DP 10031 vom 25.09.2012.

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes
genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit
dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens
ist gültig bis: **21.03.2015**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.



Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²