

## Melitta® Cafina® XT180

Für frischen Filterkaffee im XT-Design.

Melitta Professional  
Coffee Solutions



# FILTERKAFFEE MACHT FURORE

Ist es ein Comeback? Richtig weg war er ja nicht, der nach wie vor meist getrunkene Kaffee in Deutschland. Doch jetzt versteckt er sich nicht länger: Schaut her! Filterkaffee im Design unserer neuen Kaffeevollautomaten-Generation. Das passt zusammen und ergänzt sich vortrefflich.

Veredelte Aluminium-Seitenwände (eloxiert und kugelgestrahlt), robustes Touchdisplay aus hochfestem Polycarbonat, ABS Filterkörper (spülmaschinengeeignet), lackierte Front aus Edelstahl: Die **Melitta® Cafina® XT180** gibt sich als eleganter Profi zu erkennen, der bei Gastgebern und Gästen für Aufsehen sorgt und Kaffeegenuss erlebbar macht. Mit oder ohne Festwasseranschluss, mit Glaskanne (1,8 Liter/15 Tassen) oder Isolierkanne (1,9 - 2,2 Liter) ausgestattet, brüht sie bis zu 125 Tassen frischen Filterkaffee pro Stunde.





# MIT KOMFORT UND KÖPFCHEN

Was zählt für den Filterkaffee-Profi? Wir haben unseren Klassiker, die M 170, auf den Prüfstand gestellt und neu entwickelt. Zahlreiche nützliche Funktionen machen die Melitta® Cafina® XT180 zu einem Hingucker mit deutlichen Vorzügen.




## KLARE SACHE

So macht Bedienen Spaß: Das robuste **Touchdisplay** aus hochfestem Polycarbonat bündelt alle Funktionen – leicht verständlich mit beleuchteten Symbolen (LCD Bedienfeld, LED Signale).



## MENGE WÄHLEN

Volle Kanne: 15 Tassen! Hier können Sie Mengen auswählen (nur bei Festwasseranschluss) und den Füllstand kontrollieren.



## WASSER MARSCH!

Sie haben die Wahl: Manuell befüllen oder automatisch über einen **Festwasseranschluss**.



## STOP AND GO!

Kanne rein, Kanne raus: Der **Kannendetektor** stoppt und unterbricht den Brühvorgang jeweils automatisch. Der **Tropfstop** schließt und öffnet den Filterauslauf.




## PROGRAMM NACH GESCHMACK

Die Programm-Taste bietet weitere Optionen: Sie können den Kaffee zunächst **vorbrühen** – das Kaffeemehl kann dadurch aufquellen – und damit am Ende ein intensiveres Aroma entfalten. Und Sie können die **Warmhaltezeit** einstellen. Wenn diese abgelaufen ist, schaltet die Maschine automatisch in den Standby Modus um und spart damit Strom.



## MILD ODER KRÄFTIG?

Wie kräftig soll Ihr Kaffee schmecken? Mit dem patentierten **AromaSelector®** lässt sich die Stärke variieren. Er verändert den Lauf des Wassers und damit seine Kontaktzeit mit dem Kaffeemehl.



### KEINE CHANCE FÜR KALK

Leuchtet die Anzeige rot, hat sich zu viel Kalk abgelagert. Mindestens 5 Tassen Entkalkerlösung einfüllen und auf die rote Anzeige drücken – das **Entkalkungsprogramm** startet!



### STROM SPAREN

**Eco Switch:** Der O-Watt-Schalter schaltet auch die Anzeigen-Beleuchtung aus.



### HÖRT, HÖRT!

Wer will, bekommt was zu hören: die Melitta® Cofina® XT180 sendet **akustische Signale**, zum Beispiel wenn die maximale Wassermenge eingefüllt, die Brühung beendet oder unterbrochen ist.

# FÜR ALLE FÄLLE GERÜSTET

Niemand muss warten, wenn es mal Schlag auf Schlag geht: Dank zweiter Warmhalteplatte „on top“ brüht die **Melitta® Cafina® XT180** schon die nächste Kanne, während Sie sich oben bedienen.



Foto zeigt Melitta Cafina XT180 GMC (ohne Wasseranschluss)



## OPTIMALE KAFFEEQUALITÄT

Dank des klassischen Filterverfahrens mit Melitta® Filterpapier und Pyramidenfilter. Das garantiert beste Aromaentfaltung auch bei kleinen Mengen.

| Typenbezeichnung                                        | Melitta® Cafina® XT180 GWC | Melitta® Cafina® XT180 GMC |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stundenleistung in Anzahl Tassen (ca.)                  | 125                        | 125                        |
| Sofortleistung Kaffee (Tassen) / Brühzeit (Minuten) ca. | 15 / 6,5                   | 15 / 6,5                   |
| Leistungsaufnahme gesamt in Watt                        | 1470 - 2210                | 1470 - 2210                |
| Elektroanschluss Volt / Ampère                          | 230 / 16                   | 230 / 16                   |
| Warmhalteplatten                                        | 2                          | 2                          |
| Wasseranschluss                                         | ja                         | nein                       |
| Abmessungen (BxTxH) in mm                               | 230 x 420 x 470            | 230 x 420 x 470            |

# SELBSTBEDIENEN AM TISCH

Sie möchten Isolierkannen mit oder ohne Pumpmechanik verwenden? Dann ist die **Melitta® Cafina® XT180 T** die richtige Wahl. Maßgeschneidert für Melitta® Isolierkannen für 1,9 und 2,2 Liter frisch gebrühten Filterkaffee.



Foto zeigt: Melitta Cafina XT180 TWC (mit Wasseranschluss)

| Typenbezeichnung                                        | Melitta® Cafina® XT180 TWC | Melitta® Cafina® XT180 TMC |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Stundenleistung in Anzahl Tassen (ca.)                  | 125                        | 125                        |
| Sofortleistung Kaffee (Tassen) / Brühzeit (Minuten) ca. | 15 / 6,5                   | 15 / 6,5                   |
| Leistungsaufnahme gesamt in Watt                        | 1470 - 2210                | 1470 - 2210                |
| Elektroanschluss Volt / Ampère                          | 230 / 16                   | 230 / 16                   |
| Warmhalteplatten                                        | -                          | -                          |
| Wasseranschluss                                         | ja                         | nein                       |
| Abmessungen (BxTxH) in mm                               | 230 x 420 x 635            | 230 x 420 x 635            |

\* Bitte bestellen Sie bei der Melitta® Cafina® XT180T die Isolierkanne Ihrer Wahl separat (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Melitta macht Kaffee zum Genuss®**



Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG • Postfach 13 26 • D-32373 Minden  
Telefon: 05 71 / 50 49 - 0 • Fax: 05 71 / 50 49 233 • E-Mail: [professional@melitta.de](mailto:professional@melitta.de) • [www.melitta-professional.de](http://www.melitta-professional.de)