

IDEAL 4606

Kompakte Trichtertermaschine mit automatischem Öler – auch für Knüllpapier. Ideal für die gesamte Büroetage.

Stufe P-3 6 x 50 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 85-95 | 74-83

Stufe P-4¹ 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 65-75 | 56-65

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 35-45 | 30-39

* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²
¹ Lieferbar ab April 2020



max.
95
Blatt

← **46 cm** →

Technische Daten

Volumen 230 l (Schnittgutwagen)

Strom 400 V / 50 Hz / 3 ~

Leistung 2,2 kW-Drehstrommotor



Maße 1700 x 740 x 765¹ mm (H x B x T)

Gewicht 253 kg

¹ Tiefe mit Ölflasche: 835 mm

Produktbeschreibung

Aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier. Zweite Zuführmöglichkeit (460 mm) für glattes Papier und Endloslisten mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Abklappbarer Zuführtisch. Hauptschalter und Not-Aus-Schalter. Leuchtsignale für Betriebsstatus. Hochwertiges, robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Automatisches Standby nach 30 Minuten. Kraftvoller Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Frontseitig entnehmbarer Schnittgutwagen mit hohem Auffangvolumen. Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Schnittgutbehälter, offener Fronttür und aufgeklapptem Einfülltrichter. Fahrbar durch Laufrollen. 2 Jahre Garantie auf alle Teile.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4606

Ausstattungsmerkmale



EASY-SWITCH

Intelligente Steuerung durch das innovative Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienung durch Leuchtsymbole.



ABKLAPPBARER ZUFÜHRTISCH

Ideal zum bequemen Zuführen von glattem Papier ist der abklappbare Zuführtisch. Eine Lichtschranke sorgt für automatischen Start und Stopp des Schneidwerks.



AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



SPÄNEAUFFANGWAGEN

Bequem und sicher nach vorne entnehmbar ist der Späneauffangwagen durch die elektronisch gesicherte Fronttüre.



EINFÜLLTRICHTER

Bediensicherheit: Elektrisch gesicherter, aufklappbarer Einfülltrichter zum Entfernen eventueller Papierstaus.




FLÜGELWALZE

Für eine dosierte Zuführung von Knüllpapier im Einfülltrichter sorgt die Flügelwalze vor dem Schneidwerk.



IDEAL



<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²