



AutoMax™ 200C

Automatischer Partikelschnitt Aktenvernichter | SOHO Verwendung für 1-3 Nutzer



- **Automatische Aktenvernichtung** für ein Maximum an Produktivität
- Vernichtet 200 Blatt (70g/m²) automatisch und 10 Blatt durch manuellen Einzug
- Auto Reverse Funktion verhindert Papierstaus
- **SilentShred** minimiert Geräuschbelästigungen im Büro
- **SleepModus** wird bei 2 Min. Nicht-Gebrauch aktiviert
- Shreddert Dokumente in 4x38mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-4)
- Zum Vernichten der max. Kapazität braucht der 200C nur 5 Minuten
- 32 Liter herausziehbarer Papierkorb
- Vernichtet auch CDs/DVDs, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern



Schneid-leistung	Schnitt-art	Schnitt-größe	DIN Sicher-heitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittge-schwindigkeit	Auffangvo-lumen	Betriebs-dauer	Vernich-tet auch	Garantie Gerät/ Schneidmesser
200 Blatt	Partikel	4x38mm	P-4	230	TBC	32 Liter	12 Min.		2/7 Jahre

SPEZIFIKATIONEN

AutoMax 200C	
Bestellnummer	4653601 (EU) / 4682901 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	n/v
Barcode Außenverpackung	50043859676120 (EU) / 50043859691192 (CH)
Produktmaße (HxBxT in mm)	540 x 345 x 515
Maße Retailverpackung (HxBxT in mm)	n/v
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	598 x 393 x 560
Produktgewicht (in kg)	14,4
Gewicht Retailverpackung (in kg)	n/v
Gewicht Umverpackung (in kg)	18,2

Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2


Sicherheitsstufe – Papier	P-4
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	O-3
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-4

Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 4
Schutzklasse 1	
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	x

Quality Office Products Since 1917





<i>Informationen in Originalgröße</i>	<i>Optische Datenträger</i>	<i>Magnetische Datenträger</i>	<i>Elektronische Datenträger</i>	<i>Informationen in verkleinerter Form</i>	<i>Festplatten mit magnetischem Datenträger</i>
P-1 Streifenbreite max. 12 mm	O-1 Partikelgröße max. 2000 mm ²	T-1 mechanisch funktions- untüchtig	E-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig	F-1 Partikelgröße max. 160 mm ²	H-1 mechanisch / elektronisch funktions- untüchtig
P-2 Streifenbreite max. 6 mm	O-2 Partikelgröße max. 800 mm ²	T-2 Partikelgröße max. 2000 mm ²	E-2 zerteilt	F-2 Partikelgröße max. 30 mm ²	H-2 beschädigt
P-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	O-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	T-3 Partikelgröße max. 320 mm ²	E-3 Partikelgröße max. 160 mm ²	F-3 Partikelgröße max. 10 mm ²	H-3 verformt
P-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	O-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	T-4 Partikelgröße max. 160 mm ²	E-4 Partikelgröße max. 30 mm ²	F-4 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	H-4 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm ²
P-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	O-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	T-5 Partikelgröße max. 30 mm ²	E-5 Partikelgröße max. 10 mm ²	F-5 Partikelgröße max. 1 mm ²	H-5 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm ²
P-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	O-6 Partikelgröße max. 5 mm ²	T-6 Partikelgröße max. 10 mm ²	E-6 Partikelgröße max. 1 mm ²	F-6 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	H-6 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm ²
P-7 Partikelgröße max. 5 mm ²	O-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	T-7 Partikelgröße max. 2,5 mm ²	E-7 Partikelgröße max. 0,5 mm ²	F-7 Partikelgröße max. 0,2 mm ²	H-7 mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm ²